

# ปืนลมบริโภคน้ำ LSP-1/4-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 184318

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | กระบวนการเป่าสามารถให้ยาได้ |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0 bar...10 bar              |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 120 l/min                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364 โซน III           |
| ระดับความดันเสียง                                             | 90 dB(A)                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...50 °C              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 125 g                       |
| พอร์ทลม                                                       | เกลียวใน G1/4               |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | PA6 เสริมแรง                |