



เครื่องเพิ่มความดัน DPA-63-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 184518

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
Øลูกสูบ	63mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เครื่องเพิ่มความดันลูกสูบคู่
ระดับความดัน	G1/8 พร้อมแล้ว
แรงดันทางออก 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
แรงดันขาเข้า 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับช่วงการควบคุมแรงดัน	เมื่อสปริงตัวปรับแรงตั้งจนสุด แรงดันทางออกสูงสุดสามารถเกิน 40%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6000 g
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
ข้อต่อลม 1	G3/8
ข้อต่อลม 2	G3/8
ข้อต่อลม 3	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS