

# ปลั๊กชอกเกต FBSD-GD-13,5

หมายเลขชิ้นส่วน: 18496

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101 EN 61984
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตยูเนียน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	40 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ช็อกเก็ตตรง / ขั้วสกรู รูปร่าง A M12x1
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	250 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	250 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	4 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	2.5 kV
ขั้วต่อสายเคเบิล	Pg13.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	10 mm...12 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm <sup>2</sup>
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
วัสดุน็อตยูเนียน	สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สืบรอนซ์ เคลือบสืบรอนซ์ขาว