

ปลั๊กไฟ
NTSD-GD-13,5
 หมายเลขชิ้นส่วน: 18526

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตยูเนียน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	31 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ตรงได้ ชั่วคราว
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC	250 V
ความดัง	16 A
ขั้วต่อสายเคเบิล	หน้า13
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	10 mm...12 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	2.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ทองเหลือง