

ปลั๊กชอกเกต
NTSD-WD-9
 หมายเลขชิ้นส่วน: 18527

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตยูเนียน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	30 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ทำมุมได้ ชั่วคราว
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC	250 V
ความดัง	16 A
ขั้วต่อสายเคเบิล	Pg9
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6 mm...8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	1.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ทองเหลือง