

ปลั๊กชอกเกต
MSSD-ZBZC
หมายเลขชิ้นส่วน: 185521

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูยึดตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	กระป๋อง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	3 V...36 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความดัน	1 A
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP50
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	2
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA