


กริปเปอร์ขาหนีบปรับองศา HGWM-12-EZ-G8

หมายเลขชิ้นส่วน: 185704

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
แมกซ์ ขวานเล่นเชิงมุมกริปเปอร์ ay	0.5 deg
Max. gripper jaw backlash Sz	0.03 mm
มุมเปิดสูงสุด	14 deg
กริปเปอร์ความสามารถในการทำซ้ำ	0.02 mm
จำนวนขากรรไกรกริปเปอร์	2
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว ปิด
ฟังก์ชันกริปเปอร์	มุม
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เครื่องปั้นเอียง
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน	4 Hz
เวลาเปิดขั้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	1.7 ms
เวลาปิดขั้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)	2.8 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงบิดคืนสปริง	1.5 Ncm
แรงบิดจับรวมเมื่อเปิดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	76 Ncm
โมเมนต์ความเฉื่อย	215.4 kgcm ²
โมเมนต์มวลความเฉื่อยต่อนิ้วจับภายนอก	560 kgcm ²
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static	20 N
โมเมนต์สูงสุดที่กริปเปอร์แบบกราม Mx static	40 Ncm
แมกซ์ ขณะจับกราม สแตติกของฉันทัน	40 Ncm
แมกซ์ ขณะจับขากรรไกร Mz static	40 Ncm
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก	1000 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	45 g
ประเภทของรีด	ติดอยู่
พอร์ทกลม	M3
ฝาครอบวัสดุ	POM

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ขากรรไกรกริปเปอร์วัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง