

ปลั๊ก
SEA-GS-11-DUO
หมายเลขชิ้นส่วน: 18779

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101 EN 61984
ประเภทของรัด	มีแกนเกลียว
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน รูปร่าง A M12x1 ปลั๊กตรง / ขั้วต่อสกรู
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	250 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	250 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	4 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	2.5 kV
ขั้วต่อสายเคเบิล	หน้า 11
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	2 x 3 มม. หรือ 2 x 5 มม.
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
วัสดุเนื้อเยื่อ	PBT
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลือง เคลือบสียบรอนซ์ขาว