

# Linear drive SLG-18- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 187853

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า  |
|---|---|
| อับ   | 100 mm...900 mm   |
| Øลูกสูบ   | 18mm  |
| การทำให้หมด ๑                                       | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน<br>โซ่คอปลักษณะแข็ง |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                   | ตามต้องการ  |
| แนะนำ   | คู่มือลูกหมุนเวียน                                      |
| จำนวนตำแหน่งชั้นกลางสูงสุด                          | 4   |
| หลักการส่งกลับบ้าน                                  | ตำแหน่งการล๊อค (สล๊อต)                                  |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                   | สำหรับสวิทซ์ความใกล้ชิด                                 |
| ตัวแปร  | ดิ่ง  |
| แรงดันใช้งาน  | 1 bar...8 bar   |
| ฟังก์ชัน  | การแสดงคู่  |
| สื่อปฏิบัติการ                                      | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม              | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                     | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ              | VDMA24364-B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                      | -10 °C...60 °C  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ | 153 N   |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า     | 153 N   |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.             | 30 g  |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                                | ดูรูปสินค้า   |
| พอร์ทลม   | M5  |
| วัสดุหุ้ม   | POM   |
| ซีลวัสดุ  | TPE-U (PU)  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                   | อลูมิเนียม<br>อนโนไดซ์                                  |