


**กระบอกสูบสัน**  
**AEVC-25-25-A-P**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 188171

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                       | มูลค่า                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| อับ                                               | 25 mm                                                       |
| Øลูกสูบ                                           | 25mm                                                        |
| สปริงกลับแรงเมื่อก้านลูกสูบหดกลับ                 | 15 N                                                        |
| การทำให้หมด ๗                                     | แหว่น/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                 | ตามต้องการ                                                  |
| ฟังก์ชัน                                          | กด<br>บทบาทเดียว                                            |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                           | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                                        |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                 | ปราศจาก                                                     |
| แรงดันใช้งาน                                      | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                                    | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม            | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                   | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ            | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                    | -20 °C...80 °C                                              |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า | 268 N                                                       |
| การเคลื่อนที่มวล                                  | 37 g                                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                  | 167 g                                                       |
| ประเภทของรัด                                      | มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:                  |
| พอร์ทลม                                           | M5                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| วัสดุหุ้ม                                         | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์                             |
| ซีลวัสดุ                                          | NBR<br>TPE-U (PU)                                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                 | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์                             |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                        |