

กริปเปอร์ดูด ESG-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 189168

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	4 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
คุณสมบัติพิเศษ	ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชุดเซตชิ้นสูง พร้อมชุดเซตชิ้นสูงยาว
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด1
รูปร่างจูนม	กลมแบน
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...200 °C
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M3 M10x1 QS-4 PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	BR FPM NBR PUF VMQ (ซิลิโคน)