

# กริปเปอร์ดูด ESG-30

หมายเลขชิ้นส่วน: 189174

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                     | มูลค่า                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด        | 30 mm                                                                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง               | แนวตั้ง                                                                                                         |
| คุณสมบัติพิเศษ                  | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                                                                              |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์         | การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน<br>การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง<br>พร้อมชุดเซตชิ้นสูง<br>พร้อมชุดเซตชิ้นสูงยาว |
| การจัดวางถ้วยดูด                | ขนาด 4                                                                                                          |
| รูปร่างจุนม                     | ท่อพับยึดกลม 1.5 เท่า<br>ท่อพับยึดกลม 3.5 เท่า<br>กลมลึกพิเศษ<br>กลมแบน<br>กลมลึก                               |
| สื่อปฏิบัติการ                  | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                  | -30 °C...200 °C                                                                                                 |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ            | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4                                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                          |
| ถ้วยดูดวัสดุ                    | BR<br>FPM<br>NBR<br>PU<br>VMQ (ซิลิโคน)<br>วัลคอลลัน                                                            |