

กริปเปอร์ดูด
ESG-150
 หมายเลขชิ้นส่วน: 189180

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	150 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชุดเขยส่วนสูง พร้อมชุดเขยส่วนสูงยาว
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด 6
รูปร่างจุกนม	กลมแบน
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...200 °C
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	FPM NBR PU VMQ (ซิลิโคน)