

ยางดักกับหัวยึด ESH-HB-5-G

หมายเลขชิ้นส่วน: 189211

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	8.5 mm
ปริมาณ	1.921 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสู่อุณหภูมิอากาศที่ด้านข้าง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด5
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	91 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
สิ่งที่แนบมาดูด	M10
การเชื่อมต่อสู่อุณหภูมิอากาศ	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง