

ยางดักกับหัวยึด
ESH-HC-3-QS
 หมายเลขชิ้นส่วน: 189217

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้างถ้วยดูดขีดเขยความสูง	6 mm
ความกว้างปรกติ	3.4 mm
ปริมาณ	1.041 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน พร้อมขีดเขยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด 3
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	34 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค
สิ่งที่แนบมาดูด	M4
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	QS-6
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR เหล็ก
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง