

# ยางดักกับหัวยึด ESH-HD-1-PK

หมายเลขชิ้นส่วน: 189234

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถ้วยดูดขีดเซยความสูง	3 mm
ความกว้างปกติ	1.9 mm
ปริมาณ	0.12 cm <sup>3</sup>
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมขีดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด 1
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
สิ่งที่แนบมาดูด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR เหล็ก
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง