

ยางดูดกับหัวยึด
ESH-HDL-1-PK
 หมายเลขชิ้นส่วน: 189244

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทิวางถ้วยดูดขีดเซยความสูง	10 mm
ความกว้างปรกติ	1.9 mm
ปริมาณ	0.15 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้างพร้อมขีดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด1
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	28 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค
สิ่งที่แนบมาดูด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR เหล็ก
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง