

ยางดูดกับหัวยึด
ESH-HDL-5-G
 หมายเลขชิ้นส่วน: 189251

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทิวางถ้วยดูดขีดเขยความสูง	30 mm
ความกว้างปรกติ	8.5 mm
ปริมาณ	1.667 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมขีดเขยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด5
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	273 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค
สิ่งที่แนบมาดูด	M10
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิกเกิล ปอม เหล็กดัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง