

ยางดักกับหัวยึด
ESH-HF-1-M10X1
 หมายเลขชิ้นส่วน: 189260

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถ้วยดูดขีดเซยความสูง	2.6 mm
ความกว้างปรกติ	2 mm
ปริมาณ	0.108 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน พร้อมขีดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด1
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	14 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
สิ่งที่แนบมาดูด	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M10x1
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR POM
ผู้ถือวัสดุ	เหล็กดัด