

ยางดักกับหัวยึด
ESH-HF-3-M14X1
 หมายเลขชิ้นส่วน: 189262

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทิวางถ้วยดูดชุดเซยความสูง	6 mm
ความกว้างปรกติ	3.3 mm
ปริมาณ	0.4 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน พร้อมชุดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด3
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	54 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
สิ่งที่แนบมาดูด	M4
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M14x1
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR POM
ผู้ถือวัสดุ	เหล็กดัด