


# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-60-SS

หมายเลขชิ้นส่วน: 189316

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ                    | 350 mm                                                                                |
| ความกว้างปกติ                          | 6 mm                                                                                  |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 60 mm                                                                                 |
| ปริมาณจุกลม                            | 3.953 cm <sup>3</sup>                                                                 |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น                                                                               |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                            |
| การจัดวางถ้วยดูด                       | ขนาด 5                                                                                |
| รูปร่างจุกลม                           | กลมแบน                                                                                |
| แรงดันใช้งาน                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                           |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -70 kPa                                                                               |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                     |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...180 °C                                                                       |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 166.1 N                                                                               |
| แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย     | 85 N                                                                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 49 g                                                                                  |
| ประเภทของรัด                           | ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ                                                              |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                   | M10                                                                                   |
| สี                                     | โปร่งใส                                                                               |
| ความแข็งผิ                             | 50 +/- 5                                                                              |
| จุดเกลียววัสดุ                         | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, ชุบน้ำเงิน<br>เหล็กชุบน้ำเงิน<br>เหล็กกล้าไร้สนิมและชุบโครเมียม |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | VMQ (ซิลิโคน)                                                                         |