

สายแบน
KASI-1,5-Y-100
หมายเลขชิ้นส่วน: 18940

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	71 g
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	75 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	60 V
ความถี่	3 A
ความยาวสายเคเบิล	100 m
ระดับการป้องกัน	IP65 ด้วยปลายลวดปิด
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-25 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุปลอกสาย	สารประกอบยาง
สีปลอกสาย	สีเหลือง