


โมดูลจ่ายไฟ  
VABF-C8-12-P3A5-QX  
หมายเลขชิ้นส่วน: 1894888

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| แรงดันใช้งาน                           | 8 bar                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -5 °C...60 °C                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...60 °C                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 13.8 g                            |
| ข้อต่อลม 1                             | เตรียมไว้สำหรับตั้บหมึก           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA เสริมแรง                       |