

ข้อต่อลม

QSMK-10-32-UNF-5/32-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 190704

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	มินิ
ความกว้างปรกติ	1.4 mm
ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว	แหวนปิดผนึก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ออกแบบ	แบบตรง
ขนาดบรรจุ	1
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	กด-ปล่อย เป็นหลัก
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...145 psi
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	1.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7 g
ประเภทของรัด	หกลีเยมภายนอก 3/8
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก 10-32 UNF-2A
ข้อต่อลม 2	สำหรับท่อนอก Ø 5/32"
อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์	14 °F...140 °F
แหวนปล่อยสี	สีเทา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ปล่อยแหวนวัสดุ	ปอม
ซีลที่วัสดุ	NBR
ส่วนเคลือบที่วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง