

ผู้จัดจำหน่ายหลายราย  
QSLV3-1/8-1/4-U  
หมายเลขชิ้นส่วน: 190779

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                   |
| ความกว้างปรกติ                         | 3.5 mm                                        |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | การเคลือบผิว                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                    |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                             |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar      |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                         |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 8 Nm                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 36 g                                          |
| จำนวนขาออก                             | 3                                             |
| จำนวนลูกค้าเป้าหมาย                    | 1                                             |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวตัวผู้ 1/8 NPT                          |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อนอก Ø 1/4"                           |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | 14 °F...140 °F                                |
| แหวนปล่อยสี                            | สีเทา                                         |
| จุกเกลียววัสดุ                         | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT                                           |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                           |
| ซีลท่อนวัสดุ                           | NBR                                           |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |