

เซ็นเซอร์
H-QS-1/2-U
หมายเลขชิ้นส่วน: 190846

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|---|
| ฟังก์ชันวาล์ว | ฟังก์ชันไม่ส่งคืน |
| ข้อต่อลม 1 | QS-1/2 |
| ข้อต่อลม 2 | QS-1/2 |
| ประเภทของรัด | การติดตั้งสาย |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 2000 l/min |
| แรงดันใช้งาน | -1 bar...10 bar |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การเปิด | 0.1 bar |
| ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การปิด | 0.2 bar |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 68 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |