

ใช้ควาล์ว  
HA-1/8-QSM-3/16-U  
หมายเลขชิ้นส่วน: 190849

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | ฟังก์ชันไม่ส่งคืน                                |
| ข้อต่อลม 1                                                    | 1/8 NPT                                          |
| ข้อต่อลม 2                                                    | QS-3/16                                          |
| ประเภทของรัด                                                  | ขันสกรูได้                                       |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 238 l/min                                        |
| แรงดันใช้งาน                                                  | -1 bar...10 bar                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | 0 °C...60 °C                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | ทองเหลือง                                        |
| สื่อบันทึกการ                                                 | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...] ] |
| ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การเปิด                                 | 0.1 bar                                          |
| ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การปิด                                  | 0.2 bar                                          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อบันทึกการ/ควบคุม                         | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B2-L                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 13 g                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                           |