



วาล์วปิด
HE-3-3/8-QS-5/16-U
หมายเลขชิ้นส่วน: 190870

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
การเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม	ด้วยระบบระบายลม
ข้อต่อลม 1	3/8 NPT
ข้อต่อลม 2	QS-5/16
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ประเภทของรีด	การแนบโดยตรงผ่านรูเจาะ การยึดโดยตรงผ่านเกลียว ทางเลือก:
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	447.3 l/min
ความกว้างปรกติ	3.5 mm
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	เสริมความแข็งแรงด้วย PBT
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งไม่ได้
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวเลื่อนลูกสูบ
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสคสอินรูม	คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	48 g
ข้อต่อลม 3	ไม่ได้
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลืองชุบนิเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR