

ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ ESV-40-CN หมายเลขชิ้นส่วน: 191075

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดซับความสูง	12.8 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	100 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	40 mm
ปริมาตรจุณม	19.72 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจุณม	ท่อพีวีดีทกลม 3.5 เท่า
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	42.4 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13 g
สี	สีดำ
ความแข็งฝั่ง	50 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	NBR