

# ยางดูดแบบไม่มีตัวต่อ ESV-50-CN

หมายเลขชิ้นส่วน: 191077

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ตัวดูดชดเชยความสูง                     | 17.5 mm   |
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ                    | 180 mm  |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 50 mm   |
| ปริมาณจุนนม                            | 38.92 cm <sup>3</sup>                                       |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ  |
| รูปร่างจุนนม                           | ท้อพับยึดกลม 3.5 เท่า                                       |
| แรงดันใช้งาน                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -70 kPa   |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...70 °C  |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 63.4 N  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 21.3 g  |
| สี                                     | สีดำ  |
| ความแข็งฝั่ง                           | 50 +/- 5  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | NBR   |