



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	19 มม. x 90 มม. x 65 มม.
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 95 % ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP20 ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	75 g
ประเภทของรีด	โมดูลปลั๊กอินสำหรับ CMMP-AS...-M3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
มาตรการ	อีเทอร์เน็ต/IP
โปรไฟล์การสื่อสาร	FHPP
อัตราบอด	10/100 Mbit/s (เต็ม/ครึ่ง)
โทโพโลยี	ดาว แหวน ไลน์
ความซ้ำซ้อนของสื่อ	DLR
การกำหนดที่อยู่ IP	FCT DHCP BOOTP DIP สวิตช์
อินเตอร์เฟซ fieldbus	2 ช็อกเก็ต RJ45
รอบเวลาขั้นต่ำ	1 ms
จอแสดงผล LED	กิจกรรมการสื่อสารอีเทอร์เน็ต การตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ต สถานะโมดูล สถานะเครือข่าย
รองรับการกำหนดค่า	EDS
การกำหนดพารามิเตอร์	FCT
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	AddressConflictDetection (ACD) สวิตช์รวมอยู่ในตัว