


โซ่คัพ
YSRW-10-17
 หมายเลขชิ้นส่วน: 191195

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
อับ	17 mm
การทำให้หมด ๑	ปรับตัวเอง ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลดทอน	17 mm
แรงกระแทกสูงสุด	700 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	8 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	30000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.03 J
แรงResetting	3.5 N
แรงแทรกต่ำสุด	25 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	54 g
ช่วงมวล	20 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง