

# ซีลเรืองแสง MC-LD-12-24DC

หมายเลขชิ้นส่วน: 19145

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิทช์	ไฟ LED
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.6 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง A ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803 การออกแบบสล็อตเหลี่ยม MSC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	12 V...24 V
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
กำลังไฟฟักัด ซีลส่องสว่าง	0.05 W
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	TPE-U (PU)
สี	โปร่งใส