


# Guide unit FEN-12/16- -GF

หมายเลขชิ้นส่วน: 19168

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                           | มูลค่า                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ขนาด                                                  | 12/16                                 |
| อับ                                                   | 1 mm...200 mm                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                     | ตามต้องการ                            |
| แนะนำ                                                 | คู่มือการเลื่อน                       |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                                | แนะนำ                                 |
| ป้องกันการระเบิด                                      | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                | VDMA24364-B2-L                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                        | -20 °C...80 °C                        |
| แรงเคลื่อนตัว                                         | 15 N                                  |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.               | 12 g                                  |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                        | 490 g                                 |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                     | 12 g                                  |
| จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.           | 40 mm                                 |
| จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม. | 4.9 mm                                |
| ประเภทของรัด                                          | ด้วยเกลียวใน                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                         | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ                                 | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| แผ่นแกววัสดุ                                          | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินไดซ์          |