


ตัวเก็บลม CRVZS-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 192159

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	5 l
ตำแหน่งการติดตั้ง	คอนเดนเสทระบายลง
ได้มาตรฐาน	ค.ศ. 2000
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
อนุญาต	MOT
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	สู่กฎข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:~:] ไนโตรเจน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...100 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...100 °C
เก็ยตัวต่อแรงบิดสูงสุด	130 Nm
แรงบิดที่ระบายน้ำคอนเดนเสทสูงสุด	27 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3581 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
การเชื่อมต่อที่ระบายน้ำคอนเดนเสท	G3/8
พอร์ตลม	G1
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่เก็บอากาศอัด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง