


ปลั๊กชอกเกต
MSSD-C-S-M16
หมายเลขชิ้นส่วน: 192748

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	10
ประเภทของรัด	บนโซลีนอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	38 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน กระป๋อง รูปร่าง A
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	5.5 mm...8 mm
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.5 mm ² ...1 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ