

ชุดอุปกรณ์สำหรับหยุด YSRWJ-7-10-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 192967

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	7
อับ	10 mm
การทำให้หมด ๗	ปรับตัวเอง ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ปรับละเอียด	0.03 mm
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	10 mm
แรงกระแทกสูงสุด	300 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	2 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	15000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.01 J
แรงResetting	1.7 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	75 g
ประเภทของรีด	พร้อมเนื้อลิ้น
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง