

ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KME-1-24-10-LED

หมายเลขชิ้นส่วน: 193455

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การแสดงผลสถานะสัญญาณ	LED สีเหลือง
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	570 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เต้ารับแบบเหลี่ยม แบบ 3 ขา แบบ C
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ปลายเปิด 2 สาย
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	4 A
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ความยาวสายเคเบิล	10 m
คุณสมบัติสาย	สำหรับการใช้งานแบบคงที่
รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ	52 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	5.2 mm
ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	±0.1 มม.
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.75mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	TPE-U (PU)
ซีลวัสดุ	NBR
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดงชุบเงิน