


แผ่นยึด
VN-T3-BP-NRH
หมายเลขชิ้นส่วน: 193641

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3.5 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN
วัสดุแผ่น	POM เสริมแรง
ตัวเลื่อนวัสดุ	POM