

ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย  
KMYZ-4-24-0,5-B  
หมายเลขชิ้นส่วน: 193690

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ประเภทของรีด                                   | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 10 g                                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | ทำมุมได้<br>สายเคเบิล<br>การออกแบบสี่เหลี่ยม MSZC |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 3 V...36 V                                        |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 24 V                                              |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                             | 1 A                                               |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                       | ไม่พร้อมใช้งาน                                    |
| ความยาวสายเคเบิล                               | 0.5 m                                             |
| คุณสมบัติสาย                                   | ค่าเริ่มต้น                                       |
| การประกอบสายเคเบิล                             | 2 x 0.35 มม. <sup>2</sup>                         |
| ระดับการป้องกัน                                | IP40                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -10 °C...50 °C                                    |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                     |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                     |
| วัสดุปลอกสาย                                   | พีวีซี                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | PA                                                |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                           | สืปรอนซ์                                          |