


กระบอกลมแบบเบลโล่

EB-325-95

หมายเลขชิ้นส่วน: 193788

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	325
การติดตั้งที่จำเป็น Ø	340 mm
อับ	95 mm
ขยายความสูงสูงสุด	150 mm
มุมเอียงสูงสุด	15 deg
แม็กชอฟเซต	10 mm
ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้ง	51 mm
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:::4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
แรงResetting	300 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4100 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสูลม	ไม่มี/BR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็ก ชุบสังกะสี