


กระบอกลมแบบเบลโล่

EB-385-230

หมายเลขชิ้นส่วน: 193791

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	385
การติดตั้งที่จำเป็น Ø	400 mm
อับ	230 mm
ขยายความสูงสูงสุด	310 mm
มุมเอียงสูงสุด	20 deg
แม็กซ์ออฟเซต	20 mm
ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้ง	77 mm
ฟังก์ชัน	บทยกเดี่ยว
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
แรงResetting	400 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6900 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
พอร์ตลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสูลม	ไม่มี/BR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็ก ชุบสังกะสี