

โครงสำหรับวางพื้นผิวราบ **EXCH-60-** หมายเลขชิ้นส่วน: 1939785

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	60
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนิ่ง แนวนอน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	โครงสร้างของแกน
แรงดันใช้งาน	8 bar
อัตราเร่งสูงสุด แนวนอน	50 m/s ²
อัตราเร่งสูงสุด แนวนิ่ง	30 m/s ²
ความเร็วสูงสุด แนวนอน	5 m/s
ความเร็วสูงสุด แนวนิ่ง	3 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.1 มม.
รอบการทำงาน	100%
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามข้อกำหนดด้านเครื่องจักรของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับเครื่องจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 % ไม่ควบแน่น
ระดับความดันเสียง	81 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	10 °C...50 °C
โหลดพิกัดพร้อมไดนามิกสูงสุด	6 kg
ประเภทของรัด	พร้อมชุดติดตั้ง พร้อมชุดปรับ มีตัวเลื่อน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS