

ท่อพลาสติก
PQ-PA-28X2,5X3000
หมายเลขชิ้นส่วน: 194594

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	28 mm
Øภายใน	23 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...10 bar
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-25 °C...75 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...75 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.204 kg/m
สี	สีดำ
วัสดุท่อ	PA