


หัวต่อเทอร์มินัล  
MHP1-PR6-3-PI-D9  
หมายเลขชิ้นส่วน: 197234

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด                 | 6                                               |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 bar...8 bar                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                  |
| ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ          | มีรูทะลุ                                        |
| ประเภทของวาล์วยึด                      | ด้วยเกลียวใน                                    |
| ข้อต่อลม 1                             | M7                                              |
| ข้อต่อลม 3                             | M7                                              |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | โลหะผสมอลูมิเนียมยัด                            |