

Electrical plug-in base MHAP-PI

หมายเลขชิ้นส่วน: 197260

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	คลิป
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 พิน กระป๋อง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	60 V
ความดัน	3 A
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	1 mm
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.14mm ²
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-20 °C...50 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดงกระป๋อง