

ท่อพลาสติกเกลียว  
PUN-4X0,75-S-0,5-BL  
หมายเลขชิ้นส่วน: 197587

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาในการทำงาน                     | 0.5 m                                                                                                                     |
| นอก Ø                                  | 4 mm                                                                                                                      |
| ความยาวบล็อกลูก                        | 0.184 m                                                                                                                   |
| Øภายใน                                 | 2.6 mm                                                                                                                    |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว           | 25 mm                                                                                                                     |
| จำนวนรอบ                               | 20                                                                                                                        |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                         |
| อนุญาต                                 | MOT                                                                                                                       |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00                                                                                                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                                                                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C                                                                                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 13 g                                                                                                                      |
| พอร์ทกลม                               | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น<br>สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 3 มม. |
| สี                                     | สีฟ้า                                                                                                                     |
| ความแข็งผิ                             | D 52 +/-3                                                                                                                 |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)                                                                                                                |