

ท่อพลาสติกเกลียว
PUN-8X1,25-S-2-SW
 หมายเลขชิ้นส่วน: 197609

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	2 m
นอก Ø	8 mm
ความยาวบล็อกลูก	0.424 m
Øภายใน	5.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	60 mm
จำนวนรอบ	27
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	140 g
พอร์ทกลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 6 มม.
สี	สีดำ
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)