

**ท่อพลาสติกเกลียว**  
**PUN-10X1,5-S-1-SW**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 197611

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาในการทำงาน                     | 1 m                                                               |
| นอก Ø                                  | 10 mm                                                             |
| ความยาวบล็อกลูก                        | 0.305 m                                                           |
| ภายใน                                  | 7 mm                                                              |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว           | 80 mm                                                             |
| จำนวนรอบ                               | 9.5                                                               |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| อนุญาต                                 | MOT                                                               |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C                                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 110 g                                                             |
| พอร์ทลม                                | สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.                                     |
| สี                                     | สีดำ                                                              |
| ความแข็งแรง                            | D 52 +/-3                                                         |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)                                                        |