

ท่อลมพลาสติกแบบเกลียว DUO PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

หมายเลขชิ้นส่วน: 197618

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	1 m
นอก Ø	4 mm
ความยาวบล็อกลูก	0.468 m
Øภายใน	2.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	25 mm
จำนวนรอบ	45
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0527 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	55 g
พอร์ทกลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูนิเฟน สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 3 มม.
สี	ฟ้า/ดำ
ความแข็งผิวง	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)